

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA004

Kereskedelmi elnevezés: Soudal Szaniter szilikon

Ecetsav tartalmú szaniter szilikon a nedvességgel terhelt területekre, penész és gombásodás gátló adalékkal. Kerámia, néhány fém és üveg felületekhez

Jellemzők:

- - üveg, kerámia. zománcozott, mázas felületek, beton, téglá, fa és néhány fémhez Hosszú ideig ellenáll nedvességnek, gombának, penészeknek
- Kiválóan tapad a tipikus szaniter felületekhez
- Kikötés után - tartósan rugalmas és ellenáll az időjárás hatásának

Felhasználás:

- Gyors és rugalmas tömítéshez, magas pára tartalmú helységekben- konyha, fürdő, wc, stb...
- Kerámia padló és fal találkozásainak tömítésére
- Mosogató, mosdó és egyéb szaniterek beszerelés utáni tartós tömítésére,
- Hűtő-fűtő-ventillációs rendszerek tömítésére, pára és nedvesség ellen
- Ecetsav tartalma miatt, megmarhatja a fém felületeket. Ne használja műanyagokhoz

FELHASZNÁLÁS

Nem táguló csatlakozások és állandó méretű részek tömítése; Kirakatüvegek, kábelcsatornák, táblák stb. ragasztására, tömítésére; Poliuretán habok UV-védelmére;
Fürdőkádak, mosogatók, zuhanyzók, lefolyók, és egyéb szaniter, illetve vízellátó rendszerek tömítése;
Kerámia lapok tömítése és illesztése.

Használati utasítás – felület előkészítése

A felület legyen tiszta és száraz, por és rozsdamentes, a régi felületeket tisztítsuk meg festéktől, zsírtól és olajtól. A zsírtalanítást acetonnal vagy etanollal (üveg, zománc és fémfelületeken), illetve oldószerrel (műanyag felületeken) végezzük.

A felületet alaposan szárítsuk.

Alapozás

A Soudal szaniter szilikon használata a legtöbb felület esetében nem igényel alapozást, ugyanakkor néhány felület esetén a kötőszilárdság növelése érdekében szükségessé válhat.

Bármely kérdés felmerülése esetén, forduljon a forgalmazóhoz.

Műszaki adatlap 2/1 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA004 TÖMÍTŐ SZILIKON		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA004	Rev: 01/ 2011. jan. 17.	

Tömítéstervezés

A tömítőanyag vastagságát úgy kell megtervezni, hogy az a felületek mozgását felvegye.

Általában a fuga vastagságának minimum 6mm-nek kell lennie. Ha a hézag vastagsága 6 -12 mm, úgy a mélysége min. 6 mm legyen. Ha a hézag szélessége a 12mm-t meghaladja, úgy a szélesség a mélység kétszerese legyen. A 12mm mélységet meghaladó repedések esetén, elasztikus kitöltőanyag (pl. polietilén háttérkitöltő szalag) használata ajánlott. A háromoldalú tapadás elkerülése érdekében szintén alkalmazzunk polietilén szalagot.

Alkalmazás

Vágja le a kartus kivezetőnyílását a menet felett, és csavarja rá a hézag szélességével megegyező méretnél, 45°-os szögben levágott kinyomó csőrt. Helyezze be a kartust a kinyomópisztolyba. A tömítőanyagot úgy nyomjuk a résbe, hogy azonnal tapadjon. A rés melletti felületet festőszalaggal védjük. Ujjal vagy szappanos oldatba mártott (a tapadást csökkentendő) sima spatulával simítsuk el a szilikont. Papírtörlővel tisztítsuk meg kezünket, minden szerszámot a szilikontól még az anyag kötése előtt. A megkötött szilikont kezünkről szappannal és vízzel, szerszámokról pedig mechanikusan, vagy CSM 008 szilikon eltávolítóval tisztítsuk le

Korlátozások

A kötési folyamat során felszabaduló ecetsav miatt, használata mésztartalmú felületeken (beton, márvány, gipsz) nem ajánlott.

A Soudal szilikon használata nem ajánlott természetes kövek, úgy, mint gránit és homokkő közötti részek tömítésére.

Ne használja bitumenes, növényi alapú gumi, és kloroprén felületeken, illetve olajos felületeken.

Nem ajánlott használata folytonosan vízzel érintkező illesztéseknél mivel azoknál fizikai változásokat idézhet elő.

Ne használjuk akváriumok építéséhez.

Használata strukturális üvegezéshez nem ajánlott.

Mivel a kötéshez környezeti páratartalom szükséges, ne használjuk olyan zárt térben ahol nincs megfelelő páratartalom.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A meg nem kötött szilikon, irritálhatja a bőrt, a szemeket valamint a légzőszerveket. Szembe kerülés esetén, bő vízzel öblítse ki, s ha szükséges forduljon orvoshoz. Csak jó szellőzésű helyiségekben használjuk. Gyermekektől gondosan zárjuk el.

Használat előtt olvassa el termék Biztonsági adatlapját, illetve a csomagoláson található használati utasítást. A termék Biztonsági adatlapját kérésre a Thermotechnika-Crown Cool Kft. rendelkezésére bocsájtja.

CSOMAGOLÁS

A termék csomagolása 300 ml-es kartus.

Száraz helyen, 12 hónapig tárolható. Fagytól, 25°C feletti hőtől óvjuk.

Készült a Wendy 2003 Bt. Műszaki specifikációja alapján.

Fenti információk és adatok a forgalmazó jelenlegi műszaki ismeretein és gyakorlati tapasztalatain alapulnak, nincsenek visszatartott dokumentációk, de az értékek változhatnak. A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért.

Műszaki adatlap 2/2 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA004 TÖMÍTŐ SZILIKON		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA004	Rev: 01/ 2011. jan. 17.	